

New

VESSEL

こたえる かなえる

クイックキャッチャー3連ホルダー

No. QB-10B3R/ 10B3B/ 10B3Y/ 10B3K

ベルト装着も吊り下げて携帯もOK!

クイックキャッチャー3連ホルダー マグネット付 マグネットでネジを保持!

No. QB-10MB3R/ 10MB3B/ 10MB3Y/ 10MB3K

腰道具に合わせやすい 同色3個セット



クイックキャッチャー3連ホルダー
QB-10B3 シリーズ



クイックキャッチャー3連ホルダーマグネット付
QB-10MB3 シリーズ

上下ひっくり返せばお手持ちの
カラビナで吊り下げても使える。



※QB-10B3 シリーズのみ

クイックキャッチャーがフラフラ
せず、片手でスムーズ抜き差し！
専用設計でスリーブの引っかかり
なし！



取り外したネジを一時的に保持
できるマグネットプレート付き。



※QB-10MB3 シリーズのみ



QB-10B3R 赤
QB-10MB3R



QB-10B3Y 黄
QB-10MB3Y



QB-10B3B 青
QB-10MB3B



QB-10B3K 黒
QB-10MB3K

New



No.QB-10B3R No.QB-10B3B No.QB-10B3Y No.QB-10B3K

New



No.QB-10MB3R No.QB-10MB3B No.QB-10MB3Y No.QB-10MB3K

■No.QB-10B3 クイックキャッチャー3連ホルダー

- 腰道具に合わせやすい同色3個セット。
- ベルトに通しても、上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げてもOK。
- クイックキャッチャーがフラフラせず、片手での取出・挿入がよりスムーズに!
- 差し込むだけでオートロック。専用設計なのでスリーブに金具が引っかかりません。
- ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割。

コード	品番	色	明細	台紙サイズ (mm)	内装 JAN (4907587)
468001	QB-10B3R	赤	キャッチャー3	125×70×30	10 033574
468002	QB-10B3B	青	キャッチャー3	125×70×30	10 033581
468003	QB-10B3Y	黄	キャッチャー3	125×70×30	10 033598
468004	QB-10B3K	黒	キャッチャー3	125×70×30	10 033604

内装サイズ: 175×160×95mm

■No.QB-10MB3 クイックキャッチャー3連ホルダー マグネット付

- 腰道具に合わせやすい同色3個セット
- 外したネジを一時的に保持できるマグネット付き。
- クイックキャッチャーがフラフラせず、片手での取出・挿入がよりスムーズに!
- 差し込むだけでオートロック。専用設計なのでスリーブに金具が引っかかりません。
- ポリエステル布部はビットの体への接触を低減するプロテクターの役割。

コード	品番	色	明細	台紙サイズ (mm)	内装 JAN (4907587)
468005	QB-10MB3R	赤	キャッチャー3	140×70×30	10 033611
468006	QB-10MB3B	青	キャッチャー3	140×70×30	10 033628
468007	QB-10MB3Y	黄	キャッチャー3	140×70×30	10 033635
468008	QB-10MB3K	黒	キャッチャー3	140×70×30	10 033642

内装サイズ: 175×160×95mm



No.QB-10R No.QB-10B No.QB-10Y No.QB-10K

■No.QB-10 クイックキャッチャー

- 差し込むだけでオートロック。片手でビットの脱着可能。
- 滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
- 最大重量500gまで取付可能。
- 大径フラットリングは、カラビナへの装着がスムーズ。

コード	品番	色	明細	台紙サイズ (mm)	内装 JAN (4907587)
486921	QB-10R	赤	キャッチャー1	135×50×22	10 359544
486922	QB-10B	青	キャッチャー1	135×50×22	10 359551
486923	QB-10Y	黄	キャッチャー1	135×50×22	10 359568
486919	QB-10K	黒	キャッチャー1	135×50×22	10 030269

内装サイズ: 150×110×140mm

■No.QB-K3C クイックキャッチャー 3個組

コード	品番	色	明細	台紙サイズ (mm)	内装 JAN (4907587)
486924	QB-K3C	赤青黄	カラビナ 1	135×50×50	10 359681

内装サイズ: 160×110×150mm



No.QB-K3C No.QB-KBAD

■No.QB-KBAD クイックキャッチャー キーアダプター付

- 差し込むだけでオートロック。片手でビットの脱着可能。
- 滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
- 最大重量500gまで取付可能。●こじ開け用マイナス刃先、塗料缶のフタあけにも使えるキーアダプター付。●カラビナ付、ベルトなどに取付けできる。

コード	品番	色	明細	台紙サイズ (mm)	内装 JAN (4907587)
486925	QB-KBAD	黒	キャッチャー1、 キーアダプター1、カラビナ1	135×50×31	10 359698

内装サイズ: 160×110×150mm

■No.QB-AD キーアダプター

- クイックキャッチャー用キーアダプター。
- こじ開け用マイナス刃先、塗料缶のフタあけにも使える。
- 大径リングは、カラビナ等への装着がスムーズ。

コード	品番	色	明細	台紙サイズ (mm)	内装 JAN (4907587)
486926	QB-AD	—	キーアダプター1	135×50×9	10 359704

内装サイズ: 150×110×140mm



警告

禁止 ●ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けしないでください。●製品に糸のほつれや金具の破損・変形・緩みがある場合、使用しないでください。●布部はポリエステル製ですので、高温・火気の近くでは使用しないでください。●分解・改造はしないでください。

ご注意 ●衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので、高所での作業にはご注意ください。●ハトメに耐荷重以上のものを吊り下げないでください。●着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。●ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。●クイックキャッチャーに他社製キーアダプターは装着できません。●本来の用途以外に使用しないでください。●ペースメーカーなど磁気の影響を受ける恐れがあるものは近づけないでください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…